

WKŁADKA DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ ODKURZACZY TYP 2500.0, 2500.5


W Instrukcji Serwisowej Odkurzaczy serii 2500 ulegają zmianie zapisy:

Str. 1 – w sposobie oznaczenia typu wyrobu wprowadza się na końcu oznaczenia dodatkowe oznaczenie:

Wykończenie detali:

- brak dodatkowego znaku - to wyrób w wykonaniu standardowym, detale nie malowane
- **L** – wykonanie wyrobu tzw. „srebrna linia”, detale zewnętrzne w kolorze srebrnym

Sposób oznaczenia typu



Str. 2 – Rozdział 1- BUDOWA ODKURZACZY I PODZESPOŁÓW

12 wiersz od góry - wprowadza się dodatkową informację:

Odkurzacze typu 2500.0.***L (srebrna linia) to odkurzacze, w których detale: zbiornik – pokrywa przednia **1** oraz klawisz **4** wykonane są z ABS-u (a nie z polipropylenu) i są malowane. Ponieważ gabaryt zbiornika – pokrywy przedniej **1** wykonanej z ABS-u (2500.1001) jest większy niż zbiornika - pokrywy przedniej **1** wykonanej z polipropylenu (2500.0001) niezbędne jest zastosowanie grubszej uszczelki pokrywy **23** (1500.0027).

Str. 4 – Rozdział 4.1 Montaż odkurzaczy typ 2500.0 i 2500.5

Wprowadza się dodatkowy punkt 7:

7. Dla wersji odkurzaczy 2500.0.****L (srebrna linia) podczas montażu zbiornika – pokrywy przedniej 1 (2500.1001) należy zastosować grubszą uszczelkę zbiornika **23** (1500.0027).

Str. 8. – zmienia się pozycje 1, 4 i 23:

Jest:

WYKAZ CZĘŚCI ODKURZACZA TYP 2500.0

Oznaczenie na rysunku	Nazwa części	Symbol fabryczny	Wchodzi do wyrobu	Ilość sztuk na wyrób
1	Zbiornik	2500.0001	wszystkie typy	1
4	Klawisz	1500.0004	2500.0.**** wersje 16,18,36,38 z gniazdkiem	1
23	Uszczelka zbiornika	1500.0026	wszystkie typy	2

Ma być:

WYKAZ CZĘŚCI ODKURZACZA TYP 2500.0

Oznaczenie na rysunku	Nazwa części	Symbol fabryczny	Wchodzi do wyrobu	Ilość sztuk na wyrób
1	Zbiornik- pokrywa przednia	2500.0001	2500.0.****	1
		2500.1001	2500.0.****L	
4	Klawisz	1500.0004	2500.0.**** wersje 16,18,36,38 z gniazdkiem	1
		1500.0014	2500.0.**** wersje 15,17,35,37 bez gniazdka	
		1500.1004	2500.0.****L wersje 16,18,36,38 z gniazdkiem	
		1500.1014	2500.0.****L wersje 15,17,35,37 bez gniazdka	
23	Uszczelka zbiornika	1500.0026	2500.0.****	1
		1500.0027	2500.0.****L	